

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M14X75

Objednací číslo	55000.140.075
Značka	-
UBB	500571368355
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143950
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	75 mm
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	75
P	2
s	22

Technický náčrt

