

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M14X140

Objednací číslo	55000.140.140
Značka	-
UBB	951351773019
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321015
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	140 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Technický náčrtek

