

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 70 M18X110

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 55000.180.110     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 951351775337      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715492321350     |
| BAL. od 25      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr             | M18                                                                           |
| Délka              | 110 mm                                                                        |
| Třída              | 70                                                                            |
| Typ drážky         | Šestihran                                                                     |
| Tvar hlavy         | Šestihranná hlava                                                             |
| Materiál           | Nerezocel                                                                     |
| Technický materiál | A4                                                                            |
| Směr závitů        | Pravý                                                                         |
| Závit              | Metrický závit                                                                |
| Info               | Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50. |

### Standardy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

### Technická specifikace

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 48   |
| b (min.): L200mm          | 61   |
| b (min.): L≤125mm         | 42   |
| d-D                       | M18  |
| k                         | 11.5 |
| L (mm)                    | 110  |
| P                         | 2.5  |
| s                         | 27   |

### Technický náčrt

