

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M20X220

Objednací číslo	55000.200.220
Značka	-
UBB	951351776160
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321534
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	220 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
P	2.5
s	30

Technický náčrt

