

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M5X55

Objednací číslo 55010.050.055

Značka -

UBB 500571373611

UNSPSC 31161620

EAN 8715494131032

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	55 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info
Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8x jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Technický náčrt

