



## Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M4X6

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 55140.040.006     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950353307867      |
| UNSPSC          | 31161504          |
| EAN             | 8715492335968     |
| BAL. od 500     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Průměr             | M4                     |
| Délka              | 6 mm                   |
| Třída              | 70                     |
| Typ drážky         | Drážkované             |
| Tvar hlavy         | Válcová vypouklá hlava |
| Materiál           | Nerezocel              |
| Technický materiál | A4                     |
| Závit              | Metrický závit         |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| DIN  | 85        |
| NEN  | ≈1603     |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF   | ≈E25-128  |
| ISO  | ≈1580     |

### Technická specifikace

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M4  |
| Thread length (min.) | 38  |
| dk (max.)            | 8   |
| Plný závit L ≤       | 40  |
| k (max.)             | 2.4 |
| L (mm)               | 6   |
| n                    | 1.2 |
| P                    | 0.7 |
| t (min.)             | 1   |

### Technický náčrt

