

Šestihranná matice MF DIN 934 Nerezocel A4 70 M20X1,50

Objednací číslo	55160.200.150
Značka	-
UBB	950355596087
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336477
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	70
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický jemný závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technická specifikace

d-D	M20
m	16
P	1.5
s	30

Technický náčrt

