



KIPP Cam levers, external thread Černá Litý hliník EN AC-46200 / ocel 5.8 Zinkový povlak M3X12,0X30

Objednací číslo 58002.030.030

Značka -

UBB 500689415791

UNSPSC 31162807

EAN 4059245030408

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Černá
D1_MM	12mm
Materiál	Hliník/nerez ocel
Technický materiál	EN AC-46200
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Material: Handles cast aluminum EN AC-46200. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Washer steel, grade 5.8. Version: Handles fine structured powder-coated, black. Thrust washer, black. Hinge pin, bright. Washer zinc plated, blue passivated steel. Note: Plastics are subject to creeping under load

Standardy

(retardation).not
adjustable

FABORY

Technická specifikace

A	36.2
A1	41.7
B	14.4
B1	11.5
Ruční síla	90
D	3
D1	12
D2	6
F	1
H	9
H1	13
L	30
S	1

Technický nákres

