FABORY



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metalická stříbrná Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M10X18X30

Objednací číslo	58029.100.030
Značka	-
UBB	500689487071
UNSPSC	31162807
EAN	4059245078806
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Metalická stříbrná
D1_MM	18mm
Materiál	Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava	Plastový povlak / černý oxid
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

A	64
A1	73
D	13.5
D1	18
D2	18.5
D3	15.5
H	28.5

Technický nákres

H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Počet zubů	20
L	30
X	10

