FABORY



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metalická stříbrná Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M10X25X35

Objednací číslo	58029.102.035
Značka	-
UBB	500689489051
UNSPSC	31162807
EAN	4059245079421
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Metalická stříbrná
D1_MM	25mm
Materiál	Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava	Plastový povlak / černý oxid
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

A	95
A1	108
D	19
D1	25
D2	26
D3	19
H	42.5

Technický nákres

H2	26
H3	67
H4	72
H1	10
Počet zubů	24
L	35
X	10

