



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metalická stříbrná Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak M5X13X20

Objednací číslo	58033.050.020
Značka	-
UBB	500689500915
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080250
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Metalická stříbrná
D1_MM	13mm
Materiál	Zinek / ocel
Technický materiál	1.4305
Povrchová úprava	Plastový povlak
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.

Standardy

Technická specifikace

A	39
A1	46
D	10
D1	13
D2	14
D3	10.5
H	24.5
H2	15

Technický nákres

H3	32.5
H4	35.5
H1	4
Počet zubů	16
L	20
X	5

