FABORY



KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastový povlak / černý oxid M12X110X90

Objednací číslo	58042.121.090
Značka	-
UBB	500689542420
UNSPSC	31162807
EAN	4059245093861
BAL. od 4	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Orange
D1_MM	31mm
Materiál	Zinek / nerezová ocel
Povrchová úprava	Plastový povlak / černý oxid
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Standardy

Technická specifikace

A	110
A1	126
B	15
D	23
D1	31

Technický nákres

D2	32
H	49
H2	31.5
H3	73
H4	77.5
H1	12
Počet zubů	26
L	90
X	12

