FABORY



KIPP Clamping levers, external thread Černá Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M5X40X25

Objednací číslo	58054.051.025
Značka	-
UBB	500689600749
UNSPSC	31162807
EAN	4059245096077
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Černá
D1_MM	13mm
Materiál	Zinek / ocel
Technický materiál	1.4305
Povrchová úprava	Plastový povlak / lesk
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Standardy

Technická specifikace

A	40
A1	47
B	7
D	10
D1	13
D2	14

Technický nákres

H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Počet zubů	16
L	25
X	5

