FABORY



KIPP Clamping levers, internal thread Oranžová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M12X95

Objednací číslo	58055.120.095
Značka	-
UBB	500689606787
UNSPSC	31162807
EAN	4059245086030
BAL. od 3	Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Orange
D1_MM	27mm
Materiál	Zinek / ocel
Technický materiál	1.4305
Povrchová úprava	Plastový povlak / lesk
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright.

Standardy

Technická specifikace

A	95
A1	109
B	13
D	19
D1	27
D2	27.5
H	43

Technický nákres

H2	27
H3	63
H4	67.5
H1	10
Počet zubů	24
T	17
X	12

