



KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastový povlak / lesk M4X30X15

Objednací číslo 58056.040.015

Značka -

UBB 500689607108

UNSPSC 31162807

EAN 4059245095735

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Orange
D1_MM	13mm
Materiál	Zinek / ocel
Technický materiál	1.4305
Povrchová úprava	Plastový povlak / lesk
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305. Version: Handle plastic coated. Stainless steel bright. Drawing reference: 1) flat point DIN 78.

Standardy

Technická specifikace

A	30
A1	37
B	7
D	10
D1	13
D2	14

Technický náčrt

H	24.5
H2	14.5
H3	30
H4	33
H1	4
Počet zubů	16
L	15
X	4

