



KIPP Clamping levers, external thread with cap Stříbrná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolyticky leštěné / lesk M8X65X25

Objednací číslo 58070.080.025

Značka -

UBB 500689650082

UNSPSC 31162807

EAN 4059245099894

BAL. od 2 Pouze celé balení

Technické parametry

Barva	Silver
D1_MM	18.5mm
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	1.4308/1.4305
Povrchová úprava	Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit	Metrický závit
Info	Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.

Standardy

Technická specifikace

A	65
A1	74.5
B	9.5
D	13.5
D1	18.5
D2	19
H	32

Technický náčrtek

H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Počet zubů	20
L	25
X	8

