



KIPP Clamping levers 2K, external thread Ocel 5.8 / plast Černý oxid M5X40,1X20

Objednací číslo	58072.050.020
Značka	-
UBB	500689653219
UNSPSC	31162807
EAN	4059245113644
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
D1_MM	15mm
Materiál	Ocel/plast
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický závit

Info

Material: Handle:
Hard component
fibreglass reinforced
plastic with die-cast
zinc toothed ring.
Soft component
Thermoflex based on
SEBS. Steel parts:
grade 5.8.Version:
Steel parts black
oxidized.Note:
The hard and soft
components are
supplied in black
grey RAL 7021 as
standard.

Standardy

Technická specifikace

A	40.1
A1	48.1
B	10.1
D	10
D1	15

Technický náčrtes

D2	16
H	24.5
H2	10
H3	30
H4	33.5
H1	4
Počet zubů	16
L	20
X	5

