



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Oranžová Ocel 5.8 / plast Černý oxid M16X110X45

Objednací číslo 58094.160.045

Značka -

UBB 500689697869

UNSPSC 31162807

EAN 4059245109876

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Orange
D1_MM	30mm
Materiál	Ocel/plast
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický závit
Info	For many people the Novo-Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

A 110

Technický náčrtek

A1	126
B	15.5
D	23
D1	30
D2	32.5
H	49
H2	33
H3	72
H4	77
H1	12
Počet zubů	26
L	45
X	16

