



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Signální zelená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X95X45

Objednací číslo 58096.120.045

Značka -

UBB 500689708187

UNSPSC 31162807

EAN 4059245108763

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Signální zelená
D1_MM	25.5mm
Materiál	Ocel/plast
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický závit
Info	For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

A 95

Technický náčrtek

A1	109
B	13
D	19
D1	25.5
D2	27.5
H	43
H2	26
H3	61
H4	66
H1	10
Počet zubů	24
L	45
X	12

