



KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Černý oxid M12X95X30

Objednací číslo	58098.120.030
Značka	-
UBB	500689720380
UNSPSC	31162807
EAN	4059245108619
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	5.8
Barva	Dopravní červená
D1_MM	25.5mm
Materiál	Ocel/plast
Povrchová úprava	Black Oxide
Závit	Metrický závit
Info	For many people the Novo-Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem. Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts grade 5.8. Version: Steel parts black oxidized.

Standardy

Technická specifikace

A	95
---	----

Technický náčrtek

A1	109
B	13
D	19
D1	25.5
D2	27.5
H	43
H2	26
H3	61
H4	66
H1	10
Počet zubů	24
L	30
X	12

