



KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolík nerezová ocel 6MM

Objednací číslo	58685.000.006
Značka	-
UBB	500690014310
UNSPSC	31162807
EAN	4059245010653
BAL. od 2	Pouze celé balení

Technické parametry

D1_MM	12mm
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	1.4305
Závit	Metrický jemný závit
Info	Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish. Version: Bright. Indexing pin not hardened, ground. Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Standardy

Technická specifikace

Technický náčres

D	6
D1	12
D2	25
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	14
F x 30°	1.8
H	6
L1	20
L2	8
L3	17
L	59
P	1.5
SW1	14
SW2	19

