

Metabo Příklepový vrtáku 12,0X160MM



Objednací číslo	6L230907
Značka	-
UBB	500662467082
UNSPSC	27112700
EAN	4007430182654
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Celková délka	160
Průměr vrtáku	12
Systém uchycení	SDS-plus
Délka řezu	110
Počet řezných nožů	4
Vhodné pro beton	Ano
Vhodné pro kámen	Ano
Řezný materiál	HM
Spirálový vrták	Ano

Standardy