



Bosch Příklepová vrtačka GSB13REAUTOLOCK

Objednací číslo	B4320.000.005
Značka	-
UBB	500505900877
UNSPSC	23101502
EAN	3165140371902
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Výška	180
Napětí	230
Délka	266
Jmenovitá spotřeba energie	600
Hmotnost stroje	1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku	13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň	10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň	25
Max. točivý moment	1.8
Zasunutí nástroje	Jiný
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň	13
Výstupní výkon	301
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň	15
Max. počet zdvihů	44800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň	2800

Standardy