



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Pozinkované žlutě pasivované Gr.B7 - Gr.2H 3.1/2X760 (30)

Objednací číslo PIMI2889760

Značka -

UBB

UNSPSC

EAN

BAL. od 1

Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3.1/2 Inch
Délka	760 mm
Třída	Gr.B7 - Gr.2H
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

ASTM A193/A194

Technická specifikace

L (mm) 760

Technický náčrt

FABORY

