

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 1/4-20X1/2 ft

Objednací číslo	U04104.025.0050
Značka	-
UBB	500620802263
UNSPSC	31161620
EAN	8717077347052
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/4 Inch
Délka	1/2 Inch
Třída	Gr.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Technický materiál	SAE J429
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	20
Info	Upozornenie: elektroické pokovanie týchto produktov môže spôsobit' vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technická specifikace

F	0.4375
H	0.15625

Technický náčrt

LT (min.): L6 Inch 1

LT (min.): L≤6 Inch 0.75

FABORY

