

## Šroub se šestihrannou hlavou, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 1/4-20X1.1/4

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | U04114.025.0125   |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500625966923      |
| UNSPSC          | 31162400          |
| EAN             | 8715492840929     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Průměr             | 1/4 Inch                                                                    |
| Délka              | 1.1/4 Inch                                                                  |
| Třída              | Gr.8                                                                        |
| Typ drážky         | Šestihran                                                                   |
| Tvar hlavy         | Šestihranná hlava                                                           |
| Materiál           | Uhlíková ocel                                                               |
| Technický materiál | SAE J429                                                                    |
| Směr závitů        | Pravý                                                                       |
| Povrchová úprava   | Pozinkované žlutě pasivované                                                |
| Závit              | Unified National Coarse                                                     |
| Info               | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

### Standards

ASME B18.2.1

### Technická specifikace

|     |         |
|-----|---------|
| F   | 0.4375  |
| H   | 0.15625 |
| TPI | 20      |

### Technický náčrtek

FABORY

