FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 5/16-24X3.3/4

Objednací číslo	U04360.031.0375
Značka	-
UBB	500620867027
UNSPSC	31161620
EAN	8717077353893
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5/16 Inch
Délka	3.3/4 Inch
Třída	Gr.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Technický materiál	SAE J429
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Unified National Fine
Závitů na palec	24
Info	Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Standardy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technická specifikace

F	0.5
H	0.203125

Technický nákres

LT (min.): L6 Inch	1.125
LT (min.): L≤6 Inch	0.875

