



Strojní šroub s půlkulatou hlavou dr/ph komb UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #8-32X4 Inch

Objednací číslo	U24212.016.0400
Značka	-
UBB	500624924477
UNSPSC	31161504
EAN	8717077799769
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.8
Délka	4 Inch
Typ drážky	Slotted/Phillips Combination
Tvar hlavy	Kulatá hlava
Materiál	Low carbon steel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	32

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technická specifikace

Technický náčrtek

A (max.)	0.309
H (max.)	0.12
J (max.)	0.054
Čís. křížové drážky	2
T (max.)	0.077

