



Strojní šroub s čochkovou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 1/4-20X1.1/4

Objednací číslo	U24520.025.0125
Značka	-
UBB	500624935937
UNSPSC	31161504
EAN	8717077795020
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/4 Inch
Délka	1.1/4 Inch
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Low carbon steel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	20

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technická specifikace

Technický náčrtek

A (max.)	0.492
H (max.)	0.144
J (max.)	0.075
T (max.)	0.087

