



Strojní šroub s čochkovou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #4-40X5/16

Objednací číslo	U24522.011.0031
Značka	-
UBB	500624936760
UNSPSC	31161504
EAN	8717077792814
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.4
Délka	5/16 Inch
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Low carbon steel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	40

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standards

ASME	B18.6.3
------	---------

Technická specifikace

Technický náčrtek

A (max.)	0.219
H (max.)	0.08
Čís. křížové drážky	1

FABORY

