



Strojní šroub s plochou zápustnou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované 1/4-20X1.1/4

Objednací číslo	U24540.025.0125
Značka	-
UBB	500624949482
UNSPSC	31161504
EAN	8715492973719
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/4 Inch
Délka	1.1/4 Inch
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Low carbon steel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	20

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technická specifikace

A (max.)	0.477
----------	-------

Technický náčrtek

H (max.) 0.153

J (max.) 0.075

T (max.) 0.07

