FABORY



Strojní šroub s půlkulatou **hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosaz 1/4-20X1.1/4**

Objednací číslo	U48210.025.0125
Značka	-
UBB	500624975453
UNSPSC	31161504
EAN	8717077797581
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1/4 Inch
Délka	1.1/4 Inch
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Kulatá hlava
Materiál	Mosaz
Směr závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	20
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME	B18.6.3

Technická specifikace

A (max.)	0.472
H (max.)	0.175
J (max.)	0.075

Technický nákres

T (max.) 0.109

FABORY

