



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 (5/16)3/8X3/4

Objednací číslo	U51044.037.0075
Značka	-
UBB	500624177332
UNSPSC	31161605
EAN	8715492895967
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Délka	3/4 Inch
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Cylindrical Knurled
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM F879 304
Směr závitů	Pravý
Závit	Unified National Coarse

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Standardy

BS	2470
ASME	B18.3

Technická specifikace

A (max.)	0.562
----------	-------

Technický náčrt

D	0.375
D1	0.3125
E	0.5
H (max.)	0.25
J	0.1875
Závitů na palec	18
D (min.)	0.371
D (max.)	0.373

