
FABORY



Strojní šroub s čočkovou hlavou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #6-32X5/8

Objednací číslo	U51122.013.0062
Značka	-
UBB	500625003636
UNSPSC	31161504
EAN	8717077793729
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.6
Délka	5/8 Inch
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM F837 304
Směr závitu	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	32
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME	B18.6.3

Technická specifikace

A (max.)	0.27

Technický nákres

H (max.)	0.097
Čís. křížové drážky	2

