



Strojní vratový šroub UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8

Objednací číslo	U51862.011.0037
Značka	-
UBB	500625056287
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001138
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	NO.4
Délka	3/8 Inch
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	Truss head
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	ASTM F837 304
Směr závitů	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	40

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standardy

ASME B18.6.3

Technická specifikace

A (max.)	0.257
H (max.)	0.069

Technický náčrtek

Čís. křížové drážky 1

FABORY

