

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme DIN 7985-Z Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M2,5X4

Numéro d'article 24812.025.004

Marque -

UBB 500668239774

UNSPSC 31161504

EAN 8712423040649

PKG. de 1000 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	4 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7045
DIN	7985

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Filetage total quand $L \leq$	20
k	2
L (mm)	4
No. empreinte cruciforme	1
P	0.45

Dessin technique

