FABORY



Rust-Oleum 7379 Metallfarbe 750 Schwarz Glanz, Satin, Matt, Metallic

Artikelnummer	90420.007.379
Marke	-
UBB	203577044423
UNSPSC	31211500
EAN	8715743012440
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Anti-slip	No
Dry time	2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)	8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)	20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade	Gloss, Satin, Matt, Metallic
Content (ml)	750
Temperature	Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

Standards