
FABORY



Round head rivet DIN 660/124 Steel C4C/C10C Plain 2,5X10MM

Article number	39400.025.010
Brand	-
UBB	500645354746
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082564
PKG. of 1000	Full Box Only

Technical Parameters

Diameter	2.5 mm
Length	10 mm
Head shape	Round head
Material	Steel
Material technical	C4C/C10C
Surface treatment	Plain

Standards

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Technical Specification

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k (js14)	1.5
L (mm)	10

Technical Drawing

