

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M4X25

Artículo No.	01000.040.025
Marca	-
UBB	950351001066
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006806
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	25 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Diseño técnico

