

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M4X40

Artículo No.	01000.040.040
Marca	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Diseño técnico

