

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X60

Artículo No.	01000.050.060
Marca	-
UBB	950351001975
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006967
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Diseño técnico

