

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X70



Artículo nr.	01000.050.070
Marca	-
UBB	952351145356
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006981
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M5
Anchura (L) (mm)	70

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
k	3.5
P	0.80
s	8

Diseño técnico

