

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X45

Artículo No.	01000.060.045
Marca	-
UBB	950351002395
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007070
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Diseño técnico

