

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X55

Artículo No.	01000.060.055
Marca	-
UBB	950351002544
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007094
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	55 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

### Diseño técnico

