

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X80

Artículo No.	01000.060.080
Marca	-
UBB	950351003047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007148
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	80
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
k	4
P	1
s	10

Diseño técnico

