

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X35

Artículo No.	01000.080.035
Marca	-
UBB	950351003617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007360
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	35 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Diseño técnico

