

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X40

Artículo No.	01000.080.040
Marca	-
UBB	950351003799
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007377
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

### Diseño técnico

