

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X70

Artículo No.	01000.080.070
Marca	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	70
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Diseño técnico

