

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X70

Artículo No.	01000.080.070
Marca	-
UBB	950351004375
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007438
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Diseño técnico

