

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X85

Artículo No.	01000.080.085
Marca	-
UBB	951351606466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007469
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	85
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Diseño técnico

